

Garant UNILINE

UNI Z-Tower kiinteä U-muoto, Tyyppi: M**Tilaustiedot**

Tilausnumero	955454 M
GTIN	4062406785529
Tuoteluokka	9GC

Kuvaus**Malli:**

Puolikorkea UNI Z-Tower, 25 mm paksu bambusäilytysalusta. Joka puolella sisä- ja ulkopuolella on reikäseinät \square 9x9 mm 37 mm:n välein reikäseinätarvikkeiden kiinnitykseen sekä Easyfix-koukuille ja pidikkeille. Takapuolella harjalista johtojen läpivienttiin sekä lisäjohtoläpivienti. Edustava, modulaarinen luovutusjärjestelmä, suora pääsy työmateriaaleihin ja tietojen nopeaan visualisointiin. Joustava ja yleiskäyttöinen eri sovelluksiin ja varusteluihin. Laatikoiden asennus on mahdollista vain M-koossa.

Pintakäsittely:

Kaksivärinen, **jauhemaalattu**, hopea ja antrasiitti RAL 7016. **Ei määritettävissä.**

Huomautus:

Tarvikkeet, kuten merkintätaulut, lisäosat, kuvat, hyllytasot, laatikot, ovet ja työntökahvat löytyvät numeroilla 955474 – 955499.

Tekninen kuvaus

Hyötisyvyys	510 mm
Paino	79 kg
Hyötyleveys	540 mm

Leveys	750 mm
Syvyys	750 mm
Sarja	Z-Tower
Korkeus	1920 mm
Tower-osaston hyötykorkeus	850 mm
Työtason paksuus	25 mm
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9
Korkeudensäätö portaittain	37
Tuotetyyppi	Reikälevytorni