



Stereomikroskooppi, kääntövarsijalusta, ilman valaistusta, Tyyppi: M60



Tilaustiedot

Tilausnumero	491754 M60
GTIN	2050002078239
Tuoteluokka	49B

Kuvaus

Malli:

- **Modulaarinen tuotevalikoima ja siten mikroskoopin optimaalinen mukautus sovellukseen.**
- **Parfokaalisesti sovitettu optinen järjestelmä: Tarkkuus ei muutu suurennusta vaihdettaessa.**
- **Ergonominen malli.**
- **ESD-malli välttää staattisen varauksen aiheuttamia vikoja.**

Zoomaukset: 7 kytkettävää kohtaa toistuville tehtäville.

Toimituksen sisältö:

Optiikkakannatin, binokulaarinen kalteva putki 45°, 2× okulaari silmälasien käyttäjille, Achromat-objektiivi 1.0×, jalusta, pölysuoja (antistaattinen).

Kääntövarsijalusta.

Erikoistarvike:

LED-valo nro 491755 ja alavalaistus nro 491777 koko BLI.

Huomautus:

Ota huomioon toimituslaajuus, sillä tuotekuvat voivat poiketa hieman.

Tekninen kuvaus

Näkökentän Ø	5,75 - 36,5 mm
Okulaari	10×/23B
Työskentelyetäisyys	89,6 mm
Sarja	M
Syvätarkkuus	13,7 mm
Jalustan leveys	220 mm
Suurennus (x-kert.)	6,3 - 40
Zoomi	6:1
Jalustan pituus	260 mm
Optiikkajärjestelmä	Greenough parfokal
Tuotetyyppi	Stereomikroskooppi