

**Garant****Täyskovametallinen jatkokappale jyrsimille Ø d = 12 mm, Kierre M × L:  
M6X90****Tilaustiedot**

Tilausnumero	301361 M6X90
GTIN	4062406785666
Tuoteluokka	31Z

**Kuvaus****Malli:**

Täyskovametallinen jatkokappale, värinävimennus, varren toleranssi h6, pitkä ja kapea malli.

**Käyttö:**

Tarkoitettu erityisesti kutistusistukoiden kanssa käytettäväksi. Toimiva yhdistelmä sisältää vakiomalliset teräksiset jatkokappaleet ja Densimet®-jatkokappaleet.

**Tekninen kuvaus**

Reiän Ø D <sub>1</sub>	6,5 mm
Varren Ø d	12 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	90 mm
Ulko-Ø D	9,8 mm
kierre M	M6
Hyötypituus L <sub>1</sub>	40 mm
Sovitin	Ø d = 12 mm
Sisäjäähditys	kyllä
Tärinä	vaimennettu
Tuotetyyppi	Jatkokappale

