

Kennohylly Syvyys 1000 mm, Tyyppi: 4X6



Tilaustiedot

Tilausnumero	991520 4X6
GTIN	4251305418045
Tuoteluokka	97B

Kuvaus

Malli:

Pitkien tavaroiden säilytyshylly kaikenlaisen tanko- ja lattamateriaalin selkeään ja tilaa säästävään säilytykseen.

Jauhemaalattu runko, jossa on sinkitystä teräspellistä valmistetut avolokerot. Pinottavissa yhden kerran, leveys laajennettavissa miten halutaan. Sisältää tekstityslisat.

Pintakäsittely:

Runko antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Korkeus: 1000 mm

Leveys: 1000 mm

Välikön korkeus: 130 mm

Välikön leveys: 225 mm

Lokeroiden määrä: 24

Pintakuorma per lokero: 107 kg

Tekninen kuvaus

Välikön korkeus	130 mm
Leveys	1000 mm
Korkeus	1000 mm

Paino	210 kg
Lokeroiden määrä	24
Pintakuorma per lokero	107 kg
Välikön leveys	225 mm
Tuotetyyppi	Pitkien tavaroiden varastohylly