

Kennohyllly Syvyys 1000 mm, Tyyppi: 8X16



Tilaustiedot

Tilausnumero	991520 8X16
GTIN	4251305418113
Tuoteluokka	97B

Kuvaus

Malli:

Pitkien tavaroiden säilytyshylly kaikenlaisen tanko- ja lattamateriaalin selkeään ja tilaa säästävään säilytykseen.

Jauhemaalattu runko, jossa on sinkitystä teräspellistä valmistetut avolokerot. Pinottavissa yhden kerran, leveys laajennettavissa miten halutaan. Sisältää tekstityslisat.

Pintakäsittely:

Runko antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Korkeus: 1000 mm

Leveys: 1000 mm

Välikön korkeus: 40 mm

Välikön leveys: 112 mm

Lokeroiden määrä: 128

Pintakuorma per lokero: 20 kg

Tekninen kuvaus

Välikön leveys	112 mm
Lokeroiden määrä	128
Paino	475 kg

Korkeus	1000 mm
Pintakuorma per lokero	20 kg
Leveys	1000 mm
Välikön korkeus	40 mm
Tuotetyyppi	Pitkien tavaroiden varastohylly