

## Kennohylly Syvyys 3000 mm, Tyyppi: 8X8



### Tilaustiedot

Tilausnumero	991521 8X8
GTIN	4251305418205
Tuoteluokka	97B

### Kuvaus

**Malli:**

Pitkien tavaroiden säilytyshylly kaikenlaisen tanko- ja lattamateriaalin selkeään ja tilaa säästävään säilytykseen.

Jauhemaalattu runko, jossa on sinkitystä teräspellistä valmistetut avolokerot. Pinottavissa yhden kerran, leveys laajennettavissa miten halutaan. Sisältää tekstityylistat.

**Pintakäsittely:**

Runko antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Korkeus: 1000 mm

Leveys: 1000 mm

Välikön korkeus: 90 mm

Välikön leveys: 110 mm

Lokeroiden määrä: 64

Pintakuorma per lokero: 75 kg

### Tekninen kuvaus

Korkeus	1000 mm
Lokeroiden määrä	64
Paino	820 kg
Leveys	1000 mm

Välikön korkeus	90 mm
Välikön leveys	110 mm
Pintakuorma per lokero	75 kg
Tuotetyyppi	Pitkien tavaroiden varastohylly