

SIMTEK simturn MAX**simturn AX Center Line -avarrustyökälu, oikea CBN, L₂ = 20,3 mm, Ø Dmin: 3,7mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	270527 3,7
GTIN	2050002064973
Tuoteluokka	24V

Kuvaus**Malli:**

Terämateriaali: CBN8

Tekninen kuvaus

Ø D	4 mm
Säde r	0,15 mm
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	0,18 mm
f	1,95 mm
Sisäjähdytys	ei
Valmistajamerkintä	AHN6CBN8
Hyötypituus	20,3 mm
Tuotenimen määrite	L ₂ = 20,3 mm
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
jatkuva	soveltuu		

märkä vähintään	soveltuu
kuiva	soveltuu
ilma	soveltuu