



Timantti-katkaisulaikka STANDARD** yleiskäyttöinen, Kiekon Ø: 180mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	569721 180
GTIN	9003173103135
Tuoteluokka	53T

Kuvaus

Malli:

Timantti-katkaisulaikat kuiva- ja märkähiontaan Reiän Ø 22,23 mm.

- **Nopea katkaisu hyvin leikkaavien timanttien ansiosta.**
- **Erittäin pitkä kestoikä – vähän laikkojen vaihtoja.**
- **Muuttumaton läpimitta – aina täysi leikkusyvyyys.**
- **Vähäinen pölynkehitys – lähes kulumaton laikka.**

Päivittäiseen käyttöön kaikille rakennusmateriaaleille, kuten betonille, tiilelle, luonnonkivelle jne. Suoraan sintrattu päällyste, laikan metalli nuorrutettu (huojumaton).

Käyttö:

Kaikkien yleisten rakennusmateriaalien, esim. betonin (myös teräsbetonin), tiilen, luonnonkivilaattojen, keramiikan, teräksen jne. katkaisuun.

Huomautus:

- **Timanttipäällyste on esiteroitettu tehtaalla. Tarkista ehdottomasti pyörimissuunta!**
- **Muita timanttikatkaisulaikkoja saatavilla pyynnöstä.**

Tekninen kuvaus

Hiomakerroksen korkeus	9 mm
------------------------	------

Kiekon Ø	180 mm
Hiomakerroksen leveys	2,6 mm
Enimmäiskierrosluku	8488 min ⁻¹
Porauksen Ø	22,23 mm
Hioma-aine	Timantti
Hioma-aineen lyhenne	D
optimoitu materiaalille	kivi
Muoto	41
Muodon kuvaus	suora
Käyttökone	Kulmahiomakone
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Katkaisulaikka