

Kuljetus- ja pinoamissäiliöt varustettu luukulla, Hyötysyvyys × hyötyleveys: 1200X1000mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	963561 1200X1000
GTIN	4251572702953
Tuoteluokka	96l

Kuvaus

Malli:

Tukeva säiliö kuljetukseen ja pinoamiseen teräspellistä, W-pilarimalli ja särmätty tuki. Stabiili, putkimainen seinäreuna ylhäällä, stabiilit, pyöreät vahvikkeet seinä- ja lattia-alueella sekä nopattu etikettikenttä kuormatarroille (kuormatarrat voidaan irrottaa helposti nopista). Vankoisissa pinoamis- ja tarttumakulmissa nostosilmukat. Suursäiliöt voidaan kuljettaa sertifioidulla nostopalkilla pystysuuntaisissa koukuilla varustetuissa vetoketjuissa. Alleajokorkeus 100 mm.

Varustettu luukulla.

Pintakäsittely:

Hiirenharmaa RAL 7005.

Huomautus:

Saatavilla myös liekinpunainen RAL 3000, resedanvihreä RAL 6011 ja gentiansininen RAL 5010. Kysy meiltä lisää.

Tekninen kuvaus

Pinoamisreuna 3 sivulla	ei
Pinoamiskorkeus enintään	600 mm
nosturilla käsiteltävä	kyllä
Haarukka-aukon leveys	860 mm

Seinän rakenne	varustettu luukulla
Syvyys	1260 mm
Pinottavuus	10000 kg
Alatukikorkeus	100 mm
Pinottava	kyllä
Paino	60 kg
Kantavuus	2000 kg
Väri	hiirenharmaa RAL 7005
Korkeus	670 mm
Täyttökorkeus	500 mm
eri kokojen pinoaminen mahdollista	ei
Materiaali	teräspelti
työntöaukot	ei
Haarukka-aukon syvyys	1060 mm
Tarttumiskulmissa nosturisilmukat	kyllä
Leveys	1060 mm
Hyötyleveys	1000 mm
Hyötysyvyys	1200 mm
Tuotetyyppi	Suurikokoiset pinottavat ja kuljetuslaatikot