

Kuljetus- ja pinoamissäiliöt varustettu luukulla, Hyötysyvyys × hyötyleveys: 1000X800mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	963561 1000X800
GTIN	4251572701659
Tuoteluokka	96l

Kuvaus

Malli:

Tukeva säiliö kuljetukseen ja pinoamiseen teräspellistä, W-pilarimalli ja särmätty tuki. Stabiili, putkimainen seinäreuna ylhäällä, stabiilit, pyöreät vahvikkeet seinä- ja lattia-alueella sekä nopattu etikettikenttä kuormatarroille (kuormatarrat voidaan irrottaa helposti nopista). Vankoisissa pinoamis- ja tarttumakulmissa nostosilmukat. Suursäiliöt voidaan kuljettaa sertifioidulla nostopalkilla pystysuuntaisissa koukuilla varustetuissa vetoketjuissa. Alleajokorkeus 100 mm.

Varustettu luukulla.

Pintakäsittely:

Hiirenharmaa RAL 7005.

Huomautus:

Saatavilla myös liekinpunainen RAL 3000, resedanvihreä RAL 6011 ja gentiansininen RAL 5010. Kysy meiltä lisää.

Tekninen kuvaus

Pinoamiskorkeus enintään	600 mm
Paino	42 kg
Korkeus	670 mm
eri kokojen pinoaminen mahdollista	ei

Tarttumiskulmissa nosturisilmukat	kyllä
Syvyys	1060 mm
Täyttökorkeus	500 mm
Seinän rakenne	varustettu luukulla
Kantavuus	1000 kg
Materiaali	teräspelti
Pinottava	kyllä
nosturilla käsiteltävä	kyllä
Pinoamisreuna 3 sivulla	ei
Väri	hiirenharmaa RAL 7005
Pinottavuus	5000 kg
Haarukka-aukon leveys	660 mm
Leveys	860 mm
Haarukka-aukon syvyys	860 mm
Alatukikorkeus	100 mm
työntöaukot	ei
Hyötyleveys	800 mm
Hyötysyvyys	1000 mm
Tuotetyyppi	Suurikokoiset pinottavat ja kuljetuslaatikot