

Kuljetus- ja pinoamissäiliöt kiinteät seinät, Hyötysyvyys × hyötyleveys: 1000X800mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	963560 1000X800
GTIN	4251572701451
Tuoteluokka	96l

Kuvaus

Malli:

Tukeva säiliö kuljetukseen ja pinoamiseen teräspellistä, W-pilarimalli ja särmätty tuki. Stabiili, putkimainen seinäreuna ylhäällä, stabiilit, pyöreät vahvikkeet seinä- ja lattia-alueella sekä nopattu etikettikenttä kuormatarroille (kuormatarrat voidaan irrottaa helposti nopista). Vankoisissa pinoamis- ja tarttumakulmissa nostosilmukat. Suursäiliöt voidaan kuljettaa sertifioidulla nostopalkilla pystysuuntaisissa koukuilla varustetuissa vetoketjuissa. Alleajokorkeus 100 mm.

Tukevrat seinät.

Pintakäsittely:

Hiirenharmaa RAL 7005.

Huomautus:

Saatavilla myös liekinpunainen RAL 3000, resedanvihreä RAL 6011 ja gentiansininen RAL 5010. Kysy meiltä lisää.

Tekninen kuvaus

Kantavuus	1000 kg
eri kokojen pinoaminen mahdollista	ei
Pinottava	kyllä
Haarukka-aukon syvyys	860 mm

Tarttumiskulmissa nosturisilmukat	kyllä
Leveys	860 mm
Korkeus	670 mm
Seinän rakenne	kiinteä seinä
Syvyys	1060 mm
Täyttökorkeus	500 mm
Materiaali	teräspelti
työntöaukot	ei
Pinoamiskorkeus enintään	600 mm
Pinoamisreuna 3 sivulla	ei
Paino	42 kg
nosturilla käsiteltävä	kyllä
Alatukikorkeus	100 mm
Pinottavuus	5000 kg
Haarukka-aukon leveys	660 mm
Väri	hiirenharmaa RAL 7005
Hyötyleveys	800 mm
Hyötysyvyys	1000 mm
Tuotetyyppi	Suurikokoiset pinottavat ja kuljetuslaatikot