

**Kirjainmeistisarja, 27 osaa Normaalikirjasimet A – Z, &, Kirjasinkorkeus: 4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	085456 4
GTIN	4062406809171
Tuoteluokka	02A

Kuvaus**Malli:**

Sitkeänkovaa metallia, tarkka konekaiverrus ja syvyysrajoitus; tarkkakeskiöinen. Kalibroitu varsi, läpikarkaistu. Iskupään nuorutus takaa hyvän työturvallisuuden. Pakattu muovilaatikkoon. Korkea laatu, mustattu pinta.

Käyttö:

Materiaalien merkitsemiseen, joiden **lujuus on enintään 1200 N/mm²**.

Huomautus:

Tilauksesta on saatavana erilaisia muita käsi- ja konemeistejä, esimerkiksi yrityslogolla tai muilla tiedoilla varustettuna.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	62 mm
Kirjasinkorkeus	4 mm
Varren paksuus	7,93
Tuotetyyppi	Käsileimasimet

