

duMONT**Nelikulmainen työntöavennin HSS Sovite H8, Tyyppi: 8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	290426 8
GTIN	
Tuoteluokka	29J

Kuvaus

Käyttö:
Neliökolo avannetaan yhdellä läpiviennillä.

Tekninen kuvaus

Vaadittava avennuspuristus St50:ssä ja maksimiavennuspituudella	1200 kg
Avennus-pituus teräksessä	9 - 26 mm
Aven-timen pituus	203 mm
Alkureikä H8	8,4 mm
Lastuava aine	HSS
Tuotetyyppi	Avennintyökalu

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alu	soveltuu		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin		
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Grafiitti, GFK, CFK	sopii rajoituksin		
Öljy	soveltuu		