

**duMONT****Nelikulmainen työntöavennin HSS Sovite H8, Tyyppi: 4****Tilaustiedot**

Tilausnumero	290426 4
GTIN	
Tuoteluokka	29J

**Kuvaus**

**Käyttö:**  
Neliökolo avannetaan yhdellä läpiviennillä.

**Tekninen kuvaus**

Vaadittava avennuspuristus St50:ssä ja maksimiavennuspituudella	340 kg
Alkureikä H8	4,1 mm
Aven-timen pituus	130 mm
Avennus-pituus teräksessä	5 - 12 mm
Lastuava aine	HSS
Tuotetyyppi	Avennintyökalu

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alu	soveltuu		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Grafiitti, GFK, CFK	sopii rajoituksin		
Öljy	soveltuu		