

**Taivutettu teränpidin otsapistoon, Vasen, Ø Dmin: 35/50mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	278052 35/50
GTIN	4062406840174
Tuoteluokka	22B

Kuvaus**Malli:**

Kaikki koot käsittävät vain yhden kiinnitysisukan kahdelle pistoleveydelle (3 mm ja 4 mm). Pistoterille nro 278029– 278036.

Huomautus:

D_1 = pienin Ø 1. pistolle / D_2 = suurin Ø 1. Pisto.

D_2 = 999 kokomerkinässä vastaa teoreettisesti ääretöntä.

Tekninen kuvaus

Varren leveys b	16×16 mm
enimmäistyöstösyvyys t_{max}	14 mm
Ruuvi	279816 3
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	ei
Pistoleveys w	3; 4 mm
Tuotetyyppi	Teränpidin