

**Taivutettu teränpidin otsapistoon, Vasen, Ø Dmin: 240/350mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	278054 240/350
GTIN	4062406840341
Tuoteluokka	22B

Kuvaus**Malli:**

Kaikki koot käsittävät vain yhden kiinnitysisukan kahdelle pistoleveydelle (3 mm ja 4 mm). Pistoterille nro 278029– 278036.

Huomautus:

D_1 = pienin Ø 1. pistolle / D_2 = suurin Ø 1. Pisto.

D_2 = 999 kokomerkinässä vastaa teoreettisesti ääretöntä.

Tekninen kuvaus

enimmäistyöstösyvyys t_{max}	14 mm
Varren leveys b	20 × 20 mm
Ruuvi	279816 4
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	ei
Pistoleveys w	3; 4 mm
Tuotetyyppi	Teränpidin