



Akkukäyttöinen iskuporaruuvain, Tyyppi: M12FPD2-2



Tilaustiedot

Tilausnumero	070110 M12FPD2-2
GTIN	4058546376628
Tuoteluokka	03L

Kuvaus

Malli:

- Tehokas akkukäyttöinen 2-vaihteinen iskuporaruuvain, jossa monivaiheinen vääntömomentin säätö.
- REDLITHIUM-ION™ Red Li-ioniakut, joissa yksittäisten kennojen valvonta ja kapasiteettinäyttö.
- Kestävä metallinen vaihteistokotelo, pitkä käyttöikä.
- FIXTEC-metallipikakiinnitysporaistukka, karalukitus.
- Kädensijan Softgrip-pinnoite tuntuu mukavalta käytössä.
- Työskentelyalueen LED-valaistus.
- Harjaton POWERSTATE™-moottori (ei kokoa M18BPD4) erittäin tehokkaaseen työstöön. Vähäinen kuluminen ja jopa 10-kertainen elinikä vakiomallisiin DC-moottoreihin verrattuna.
- REDLINK PLUS™ -elektronikka – ylikuormitusuoja ja tehonhallinta.

FUEL™ pienikokoinen akkukäyttöinen iskuruuvain, pituus vain 152 mm. 13-portainen elektroninen vääntömomentin säätö, porausportaan säätö ja iskuporausvaihe.

Etu:

Pituus vain 168 mm.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 2 litiumioniakkua, laturin, kuljetuslaukun (HD-Box) ja vyöpidikkeen.

Huomautus:

Sopivat akut ja laturit löytyvät alkaen numeroista 073814 – 073816, 073827 ja 073840.

Sopiva Bluetooth-seurantamoduuli löytyy numerolla 070103 BTT-1.

Tekninen kuvaus

Moottorin rakenne	FUEL™
kierukkaporan enimmäis-Ø, puu	35 mm
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Paino	1,2 kg
Akkutyyppe	Litiumioni
Akkukapasiteetti	2 Ah
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	1,5 - 13 mm
Enimmäisvärinä EN-normin mukaan ilman iskuporatoimintoa	<2,5 m/s ²
Pakkaus	Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
Tyypillinen käyttö	Strong
enimmäiskierrosluku 1. vaihde	0 - 450 min ⁻¹
akun jännite	12 V
Enimmäisvärinä EN-normin mukaan iskuporatoiminnolla	15,7 m/s ²
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	13 mm
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Milwaukee tyyppi B 12 V
Valmistajamerkintä	M12FPD-202X
enimmäiskierrosluku 2. vaihde	1550 min ⁻¹
soveltuu materiaalille	puu
soveltuu materiaalille	Betoni
soveltuu materiaalille	puu
soveltuu materiaalille	teräs
soveltuu materiaalille	Muuri
Suurin kiristysmomentti	45 Nm

kierukaporan enimmäis-Ø, betoni	13 mm
Tuotetyyppi	Iskuporaruuvain

Tarvikkeet

Li-ioni-järjestelmä M4B2/M12B2 Akkutyyppi MB12	073814 MB12
Akun latauslaite Tyypit M1218C	073840 M1218C
Akun latauslaite Tyypit M1218FC	073840 M1218FC