



## Akkukäyttöinen iskuporaruuvain, Tyyppi: M12FPD2-4



### Tilaustiedot

Tilausnumero	070110 M12FPD2-4
GTIN	4058546029760
Tuoteluokka	03L

### Kuvaus

#### Malli:

- Tehokas akkukäyttöinen 2-vaihteinen iskuporaruuvain, jossa monivaiheinen vääntömomentin säätö.
- REDLITHIUM-ION™ Red Li-ioniakut, joissa yksittäisten kennojen valvonta ja kapasiteettinäyttö.
- Kestävä metallinen vaihteistokotelo, pitkä käyttöikä.
- FIXTEC-metallipikakiinnitysporaistukka, karalukitus.
- Kädensijan Softgrip-pinnoite tuntuu mukavalta käytössä.
- Työskentelyalueen LED-valaistus.
- Harjaton POWERSTATE™-moottori (ei kokoa M18BPD4) erittäin tehokkaaseen työstöön. Vähäinen kuluminen ja jopa 10-kertainen elinikä vakiomallisiin DC-moottoreihin verrattuna.
- REDLINK PLUS™ -elektronikka – ylikuormitussuoja ja tehonhallinta.

FUEL™ pienikokoinen akkukäyttöinen iskuruuvain, pituus vain 152 mm. 13-portainen elektroninen vääntömomentin säätö, porausportaan säätö ja iskuporausvaihe.

#### Etu:

Kompakti, akku toimii jalustana.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää 2 litiumioniakkua, laturin, kuljetuslaukun (HD-Box) ja vyöpidikkeen.

**Huomautus:**

Sopivat akut ja laturit löytyvät alkaen numeroista 073814 – 073816, 073827 ja 073840.

Sopiva Bluetooth-seurantamoduuli löytyy numerolla 070103 BTT-1.

**Tekninen kuvaus**

Enimmäisvärinä EN-normin mukaan iskuporatoiminnolla	15,7 m/s <sup>2</sup>
Pakkaus	Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
Enimmäisvärinä EN-normin mukaan ilman iskuporatoimintoa	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Paino	1,5 kg
Suurin kiristysmomentti	45 Nm
Akkukapasiteetti	4 Ah
enimmäiskierrosluku 1. vaihde	0 - 450 min <sup>-1</sup>
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	1,5 - 13 mm
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Milwaukee tyyppi B 12 V
kierukkaporan enimmäis-Ø, puu	35 mm
enimmäiskierrosluku 2. vaihde	1550 min <sup>-1</sup>
kierukkaporan enimmäis-Ø, betoni	13 mm
soveltuu materiaalille	kivi
soveltuu materiaalille	puu
soveltuu materiaalille	puu
soveltuu materiaalille	teräs
soveltuu materiaalille	teräs
Akkutyyppi	Litiumioni
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Moottorin rakenne	FUEL™
Tyypillinen käyttö	Strong
Valmistajamerkintä	M12FPD-402X
akun jännite	12 V
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	13 mm

Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Iskuporaruuvain

---

## Tarvikkeet

Akun latauslaite Tyyppi M1218C	073840 M1218C
Li-ioni-järjestelmä M12B4 Akkutyyppi MB12	073815 MB12
Akun latauslaite Tyyppi M1218FC	073840 M1218FC