

Garant**Kiilaurajyrsin HSS-Co8, pinnoittamaton, Ø e8 DC: 21,7mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	191000 21,7
GTIN	4045197099228
Tuoteluokka	11W

Kuvaus**Malli:**

Upottamiseen tarkoitettu otsaleikkuu.

Käyttö:

Kiilaurien (poraurien) jysintään tai työkappaleen keskiosasta aloitettavaan jysintään.

Tekninen kuvaus

Toimivien terien Z (kehän puoli) lukumäärä	2
Syöttö f_z uranjysintään teräksessä < 750 N/mm ²	0,062 mm
Terän Ø D _c	21,7 mm
varren Ø D _s	20 mm
Terän pituus L _c	22 mm
Kokonaispituus L	88 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS Co 8
Standardi	DIN 327 D
tyyppi	N
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
Nousukulma	30 astetta
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora

Varsi	DIN 1835 B, h6
Sisäjäähdytys	ei
Varren toleranssi	h6
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kiilaurajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	83 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	37 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	28 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	23 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	23 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	23 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	55 m/min	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		