

**Kovametallivasarapora SDS-plus 7X, Ø × kokonaispituus: 10X215mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	789058 10X215
GTIN	4059952531717
Tuoteluokka	76K

Kuvaus**Malli:**

EXPERT SDS-Plus 7X:n uusi sukupolvi, hitsattu 4-teräinen kovametallipää. Muotoillut särmät antavat hyvän poraustehon, pitkän käyttöiän ja vähäisen kulumisen. Ei takerru teräsbetoniin.

Käyttö:

Betonin, luonnonkiven ja seinärakenteiden poraamiseen – paras mahdollinen porausmukavuus. Erittäin rauhallinen käynti, täydellinen pyöreiden reikien poraukseen. **2+2-kierre**-malli nopeaan porauslastunpoistoon, vähäinen värinä ja erittäin vakaa. Rasittaa vain vähän käyttäjää ja porakonetta.

Tekninen kuvaus

Ø	10 mm
Kierukkaosan pituus	150 mm
Terien lkm Z	4
Kokonaispituus	215 mm
Lastuava aine	KM
Käyttö iskulla / ilman iskua	Iskuporaus
Varsi	SDS Plus
Tuotetyyppi	Kivipora