

**Kovametallivasarapora SDS-max 8X, Ø × kokonaispituus: 30X520mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	789206 30X520
GTIN	4059952533278
Tuoteluokka	76K

Kuvaus**Malli:**

EXPERT SDS-max 8X:n uusi sukupolvi, hitsattu 4-teräinen kovametallipää. Muotoillut särmät antavat hyvän poraustehon, pitkän käyttöiän ja vähäisen kulumisen. Ei takerru teräsbetoniin.

Eriyinen kovametallilevyjen geometria pidentää käyttöikä.

Porankärjen poikkipinta on neliömäinen, Ø alk. 16 mm.

Käyttö:

Betonin, luonnonkiven ja seinärakenteiden poraamiseen.

Huomautus:

Sukupolven SDS-max-7 porat (upotetut kovametalliterät, juotetut), koot 35×520 – 52×520 nrolla 789204.

Tekninen kuvaus

Kierukkaosan pituus	400 mm
Ø	30 mm
Kokonaispituus	520 mm
Lastuava aine	KM
Käyttö iskulla / ilman iskua	Iskuporaus
Varsi	SDS Max
Tuotetyyppi	Kivipora