

**Kovametallivasarapora SDS-max 8X, Ø × kokonaispituus: 25X720mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	789206 25X720
GTIN	4059952533162
Tuoteluokka	76K

**Kuvaus****Malli:**

**EXPERT SDS-max 8X:n** uusi sukupolvi, hitsattu 4-teräinen kovametallipää. Muotoillut särmät antavat hyvän poraustehon, pitkän käyttöiän ja vähäisen kulumisen. Ei takerru teräsbetoniin.

**Eriyinen kovametallilevyjen geometria pidentää käyttöikä.**

Porankärjen poikkipinta on neliömäinen, Ø alk. 16 mm.

**Käyttö:**

Betonin, luonnonkiven ja seinärakenteiden poraamiseen.

**Huomautus:**

Sukupolven SDS-max-7 porat (upotetut kovametalliterät, juotetut), koot 35×520 – 52×520 nrolla 789204.

**Tekninen kuvaus**

Kierukkaosan pituus	600 mm
Ø	25 mm
Kokonaispituus	720 mm
Lastuava aine	KM
Käyttö iskulla / ilman iskua	Iskuporaus
Varsi	SDS Max
Tuotetyyppi	Kivipora