



Lämpökaaviokamera, Tyyppi: 868S



Tilaustiedot

Tilausnumero	474040 868S
GTIN	4029547024788
Tuoteluokka	47E

Kuvaus

Malli:

Kamera infrapunasäteilyn näkyvään esittämiseen. Erinomainen kuvan laatu ja tarkka lämmöntunnistus pienimpienkin lämpötilaerojen havaitsemiseen. Mahdollistaa laadullisen ja määrällisen lämpötila-analyysin. **Kuuman/kylmän pisteen automaattinen tunnistus.** **Scale Assist:** Automaattinen tarkoituksenmukaisen asteikon asettaminen havaittujen arvojen mittaamista varten. **Integroidulla 5 megapikselin digitaalikameralla.** Mittauslaite voidaan yhdistää Bluetoothiin ja **testo Thermography App** -sovelluksen kautta älypuhelimeesi. Intuitiivinen käyttö, moderni kaakelioptiikka.

Käyttö:

Ennaltaehkäisevään kunnossapitoon sekä mekaanisten että elektronisten laitteiden tai tuotantoprosessien valvontaan. Soveltuu erityisesti kunnossapitoon, rakennustyöhön, lämmitys- ja asennusalalle sekä kiinteistönhuoltoon ja talotekniikkaan.

Toimituksen sisältö:

Mukana USB-kaapeli, verkkolaite, litiumioniakku, Profi-ohjelmisto (vapaasti ladattavissa), käyttöönotto-ohjeet, pikaohje, kalibrointiraportti ja laukku.

Tekninen kuvaus

Tarkkuus	± 2 °C tai 2 % mittausarvoista
Kuvantoistotiheys	9 Hz
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettyäessä
minimaalinen kohdistusetäisyys	0,5 m
Detektorin koko	320×240 px
Terminen herkkyys	0,08 K
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Näkökenttä	31×23 astetta
Lämpötila-alue	-30 - 650 °C
Näytön koko	3,5 tuuma
Tuotetyyppi	Lämpökaaviokamera

Palvelut

KalibrointiInfrapunalämpömittari Tyyppi A	027600 A
---	----------