



Digitaalinen kaarimikrometri, Mittausalue: 75-100mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	421492 75-100
GTIN	4067263101703
Tuoteluokka	42B

Kuvaus

Malli:

Selkeälukuinen näyttö. Kovametalliset mittauspinnat.

Digitaalinen ja analoginen näyttö. Pöly- ja roiskevesisuojaattu metallikuori

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032. 1 pistokuula kaarevien pintojen mittaukseen. 1 säätömitta.

Tekninen kuvaus

Mittausalue	75 - 100 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Kierteen nousu	0,5 mm
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Lukema	0,001 mm
IP-suojausluokka	IP 54
Karan Ø	6,5 mm
virheraja	5 µm
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032

Kalibrointi	B2
Paristotyyppi	Nappiparisto
Standardi	DIN 863
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

Palvelut

KalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 100 mm	022040 100
DAkkS-kalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 100 mm	022050 100

Tarvikkeet

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
Asetusmitta Kokonaispituus 75 mm	421100 75