



## Digitaalinen kaarimikrometri, Mittausalue: 50-75mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	421492 50-75
GTIN	4062406063207
Tuoteluokka	42B

### Kuvaus

**Malli:**

Selkeälukuinen näyttö. Kovametalliset mittauspinnat.

Digitaalinen ja analoginen näyttö. Pöly- ja roiskevesisuojaattu metallikuori

**Toiminto:**

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

**Toimituksen sisältö:**

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032. 1 pistokuula kaarevien pintojen mittaukseen. 1 säätömitta.

### Tekninen kuvaus

Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
virheraja	5 µm
Paristotyyppi	Nappiparisto
Mittausalue	50 - 75 mm
Lukema	0,001 mm
Kalibrointi	B2
Karan Ø	6,5 mm
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen

Kierteen nousu	0,5 mm
IP-suojausluokka	IP 54
Standardi	DIN 863
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

### Palvelut

KalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 100 mm	022040 100
DAkkS-kalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 100 mm	022050 100

### Tarvikkeet

Asetusmitta Kokonaispituus 50 mm	421100 50
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032