

**Garant****Teränpidin Medium otsapistoon, Vasen, Ø-alue Pisto D1 / D2: 42/60mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	274022 42/60
GTIN	4067263021735
Tuoteluokka	21U

**Kuvaus****Malli:**

Leikkuuterille nro 275000 - 275015.

**Käyttö:**

Yhdessä kiinnityspitimen nro 274002 tai vaihtoehtoisesti sovittimen nro 274001 ja sopivan peruspitimen kanssa pistotyökaluille.

**Huom:**

Ilman kiinnitysruuveja (kuuluvat kiinnityspitimen toimitukseen). Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

**Huomautus:**

D<sub>1</sub> = vähimmäis-Ø 1. pistolle / D<sub>2</sub> = enimmäis-Ø 1. pistolle.

**Tekninen kuvaus**

vähintään 1. piston Ø D <sub>1</sub>	42 mm
enimmäistyöstösyvyys t <sub>max</sub>	28 mm
enintään 1. piston Ø D <sub>2</sub>	60 mm
Käyttötapa	Vasen
Järjestelmäavain	kyllä
Pistoleveys w	4 mm
Tuotetyyppi	Teränpidin

