

Garant**Teränpidin Medium otsapistoon, Oikea, Ø-alue Pisto D1 / D2: 44/60mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	274014 44/60
GTIN	4067263021704
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Leikkuuterille nro 275000 - 275015.

Käyttö:

Yhdessä kiinnityspitimen nro 274002 tai vaihtoehtoisesti sovittimen nro 274001 ja sopivan peruspitimen kanssa pistotyökaluille.

Huom:

Ilman kiinnitysruuveja (kuuluvat kiinnityspitimen toimitukseen). Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

Huomautus:

D_1 = vähimmäis-Ø 1. pistolle / D_2 = enimmäis-Ø 1. pistolle.

Tekninen kuvaus

enintään 1. piston Ø D_2	60 mm
vähintään 1. piston Ø D_1	44 mm
enimmäistyöstösyvyys t_{max}	16 mm
Käyttötapa	Oikea
Järjestelmäavain	kyllä
Pistoleveys w	3 mm
Tuotetyyppi	Teränpidin

