

**TMSERROR, Tyyppi: GBH18V21****Tilaustiedot**

Tilausnumero	075515 GBH18V21
GTIN	4059952528106
Tuoteluokka	03B

Kuvaus**Malli:**

18 V:n akkuporavasara, jossa on **SDS-plus-työkalupidin** ja harjaton moottori.

- **Ylikuormituskytkin käyttäjän ja koneen suojaamiseksi.**
- **Kiertosuunnanvaihto oikea/vasen.**
- **Erittäin vankka: Electronic Motor Protection pysäyttää moottorin, kun se on ylikuormitettu; täysin toimintakunnossa jopa pudottuaan 2 metrin korkeudesta betonille.**

Toimituksen sisältö:

Akkuporavasara GBH 18V-21 Professional, L-Boxx.

Huomautus:

Sopivat kovametallivasaraporanterät löytyvät alkaen numerosta 787000. Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät numeroista 073851 – 073866.

Tekninen kuvaus

Akkutyyppe	Litiumioni
kierukaporan enimmäis-Ø, puu	30 mm
Pakkaus	Järjestelmälaukku (L-Boxx)
Kierukaporan enimmäis-Ø, teräs	13 mm
Työkalunpitimen muoto	SDS-Plus
kierukaporan enimmäis-Ø, betoni	21 mm

Kierroslukualue	0 - 1800 min ⁻¹
Paino ilman akkua	2,4 kg
Iskuenergia	2 J
Suurin iskutiheys	5100 min ⁻¹
Valmistajamerkintä	GBH 18V-21
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Bosch 18 V
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
akun jännite	18 V
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Tuotetyyppi	Poravasara

Tarvikkeet

Li-ioniakku Akkutyyppe, akkujännite B18 V	073851 B18
---	------------