

**Garant****Kiintoavain-/räikkälenkkiavain, Avainkoko: 30mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	614770 30
GTIN	4067263001232
Tuoteluokka	61B

**Kuvaus****Malli:**

Muottiintaottu. Molemmin puolin 2 eri avainleveyttä. Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

**Raaka-aine:**

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

**Tekninen kuvaus**

Avaimen pituus L	425 mm
Kidan leveys b	63,1 mm
Lenkin Ø D	60 mm
Kidan korkeus h <sub>1</sub>	8,9 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Renkaan korkeus h <sub>2</sub>	16,6 mm
Avainkoko	30 mm
Renkaan asento	0 astetta
Hammasluku	72
tartuntakulma	5 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu

Päätyrajoitin leuan puolella	ei
Pitotoiminto leuan puolella	ei
kääntyvä pää	ei
Räikkä, suuntaa vaihtava	ei
Tuotetyyppi	Ruuviavaimet