

Garant**Kiintoavain-/räikkälenkkiavain, Avainkoko: 21 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	614770 21
GTIN	4067263001195
Tuoteluokka	61B

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Molemmin puolin 2 eri avainleveyttä. Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

Raaka-aine:

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

Tekninen kuvaus

Renkaan korkeus h_2	13,9 mm
Lenkin $\varnothing D$	42 mm
Kidan leveys b	46,7 mm
Kidan korkeus h_1	7,3 mm
Avainkoko	21 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Avaimen pituus L	286 mm
Renkaan asento	0 astetta
Hammasluku	72
tartuntakulma	5 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu

Päätyrajoitin leuan puolella	ei
Pitotoiminto leuan puolella	ei
kääntyvä pää	ei
Räikkä, suuntaa vaihtava	ei
Tuotetyyppi	Ruuviavaimet