

**Garant****Kiintoavain-/räikkälenkkiavain, Avainkoko: 27mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	614770 27
GTIN	4067263001225
Tuoteluokka	61B

**Kuvaus****Malli:**

Muottiintaottu. Molemmiin puolin 2 eri avainleveyttä. Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

**Raaka-aine:**

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

**Tekninen kuvaus**

Renkaan korkeus $h_2$	15,4 mm
Avaimen pituus L	359 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Kidan korkeus $h_1$	8,4 mm
Avainkoko	27 mm
Lenkin $\varnothing D$	52 mm
Kidan leveys b	58,1 mm
Renkaan asento	0 astetta
Hammasluku	72
tartuntakulma	5 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu

Päätyrajoitin leuan puolella	ei
Pitotoiminto leuan puolella	ei
kääntyvä pää	ei
Räikkä, suuntaa vaihtava	ei
Tuotetyyppi	Ruuviavaimet