

**HALDER****Rekyylitön vasara, lasikuituvarsi, Vasaranpään Ø: 40mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 755001 40     |
| GTIN         | 4030618312796 |
| Tuoteluokka  | 73W           |

**Kuvaus****Malli:**

Luja teräsvälikkappale ja vaihdettavat lyömäosat korkealaatuista, kulutuksenkestävää nailonia. **Ei kimpoa takaisin** rungossa olevien teräskuulien ansiosta.

Murtumaton, luistamaton 3-komponenttikahva, jossa lasikuituydin.

**Käyttö:**

Tarkoitettu työkappaleiden suuntaamiseen tai paikoilleenasetteluun työstöpöydillä tai varovaiseen lyöntiin asennustöissä.

**Varaosa:**

Nailoninen vaihtopää, katso nro 754910.

**Tekninen kuvaus**

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Vasaranpään Ø            | 40 mm                   |
| Istukan materiaali       | Nailon, valkoinen, kova |
| Varren materiaali        | Lasikuituvarsi          |
| Pään pituus lyömäpäineen | 115 mm                  |
| Valmistajamerkintä       | SUPERCRAFT              |
| Paino                    | 0,79 kg                 |
| Sarja                    | SUPERCRAFT®             |
| Kokonaispituus           | 365 mm                  |
| Kahva                    | ergonominen             |

|             |        |
|-------------|--------|
| rekyylitön  | kyllä  |
| Tuotetyyppi | Vasara |

---

## Tarvikkeet

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Varapää nailonia Vasaranpään Ø 40 mm | 754910 40 |
|--------------------------------------|-----------|