

Garant**Ruuvitaltta Torx Plus® -ruuveille, 2K-siipikahva, Torx Plus® -profiili: 10IP****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 625922 10IP |
| GTIN | 4062406227531 |
| Tuoteluokka | 61C |

Kuvaus**Malli:**

Yksisiipinen T-kahva, pitävän otteen mahdollistava **Haptoprene**-pinta ja iskunkestävä muovirunko. **Terät** kromivanadiiniterästä, pinta kromattu, mustat kärjet.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Terän pituus | 40 mm |
| Pinta | niklattu ja kromattu |
| Raaka-aine | kromivanadiiniterästä |
| Torx Plus® -profiili | 10IP |
| Kokonaispituus | 83 mm |
| Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX-PLUS®-ruuveille |
| Kahvamateriaali | Haptoprene |
| Varren malli | pyöreä |
| Kärki | musta |
| Kuulapää | ei |
| Tuotetyyppi | Ruuvimeisselit |

