



Kuusiokolohylsy, 1/2 tuumaa, pitkä, Kuusikulma: 10mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	643313 10
GTIN	4062406235628
Tuoteluokka	62A

Kuvaus

Malli:

Valmistettu kahdesta osasta. Runko on karkaistu voiman välittymisen kannalta optimaalisesti. Tarkkatoleranssisen sisänelikulman ansiosta vääntötyökalu asettuu paikalleen pitävästi. Sisänelikulma **DIN 3120**.

Standardi:

DIN 7422

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Tekninen kuvaus

vääntöpuolen Ø	22 mm
Kuusikulma	10 mm
Pituus	140 mm
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Standardi	DIN 7422
Irrotusprofiili	6-kulmainen ruuvitaltta
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu
kuulapää	ei
lukitusholkki	ei

Tuotetyyppi

Avainhylsy