



Tähtikokohylsy, 1/2 tuumaa, pitkä, Ruuveille: M8



Tilaustiedot

Tilausnumero	642913 M8
GTIN	4062406235550
Tuoteluokka	62A

Kuvaus

Malli:

Valmistettu kahdesta osasta. Runko on karkaistu voiman välittymisen kannalta optimaalisesti. Tarkkatoleranssisen sisänelikulman ansiosta vääntötyökalu asettuu paikalleen pitävästi. Sisänelikulma **DIN 3120**.

Käyttö:

XZN-ruuveille.

Standardi:

DIN 2324

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Tekninen kuvaus

vääntöpuolen Ø	22 mm
Pituus	140 mm
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Irrotusprofiili	Monihammas-ruuvinvääntimet
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Avainhylsy

