



## Kuusiokolohysy, 1/2 tuumaa, pitkä, Kuusikulma: 14mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	643313 14
GTIN	4062406235642
Tuoteluokka	62A

### Kuvaus

**Malli:**

Valmistettu kahdesta osasta. Runko on karkaistu voiman välittymisen kannalta optimaalisesti. Tarkkatoleranssisen sisänelikulman ansiosta vääntötyökalu asettuu paikalleen pitävästi. Sisänelikulma **DIN 3120**.

**Standardi:**

**DIN 7422**

**Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

### Tekninen kuvaus

vääntöpuolen Ø	24 mm
Kuusikulma	14 mm
Pituus	140 mm
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Standardi	DIN 7422
Irrotusprofiili	6-kulmainen ruuvitaltta
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu
kuulapää	ei
lukitusholkki	ei

Tuotetyyppi

Avainhylsy