



Kuusiokolohylsy, 1/2 tuumaa, pitkä kuulapää, Kuusikulma: 10mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 643413 10 |
| GTIN | 4062406235680 |
| Tuoteluokka | 62A |

Kuvaus

Malli:

Valmistettu kahdesta osasta. Runko on karkaistu voiman välittymisen kannalta optimaalisesti. Tarkkatoleranssisen sisänelikulman ansiosta vääntötyökalu asettuu paikalleen pitävästi. Sisänelikulma **DIN 3120**.

Käyttö:

Ruuvien vääntämiseen enintään 25°:n kulmassa.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Kuusikulma | 10 mm |
| vääntöpuolen Ø | 22 mm |
| Pituus | 100 mm |
| Vääntönelikulma | 1/2 tuuma |
| Irrotusprofiili | 6-kulmainen ruuvitaltta |
| Raaka-aine | kromivanadiiniterästä |
| Pinta | kromattu |
| kuulapää | kyllä |
| lukitusholkki | ei |
| Tuotetyyppi | Avainhylsy |

