

Garant**Viistejyrsin 45°, weldonvarsi, Ø D: 33,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	216100 33,5
GTIN	4045197429612
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Sopiva kääntöterä	SD.. 090308
Kokonaispituus L_{ges}	140 mm
suurin viisteen $\varnothing D_{max}$	45,8 mm
Ulkoneman pituus L_1	30 mm
Varren $\varnothing D_3$ h6	25 mm
Terien lkm Z	5
$\varnothing D$	33,8 mm
varren malli	weldonvarsi
Viistekulma taakse	45 astetta
Asetuskulma κ	45 astetta
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard

Tuotetyyppi

Viistejyrsin

Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja10 osaa

219804

Kääntöteräruuvisarja10 osaa

219805

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP

674252 15IP

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,8 Nm

211750 3,8