

**Garant****APMT 100305 TR, HB735, Tyyppi: UNI****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215882 UNI
GTIN	4045197601964
Tuoteluokka	21A

**Kuvaus****Malli:**

Kääntöterä, voimakkaasti positiivinen mitoitus ja kierteinen lastuamissärmä.

**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot koskevat jyrsimiä nro 215800, 215803, 215850, 215853 ja 215870.

Arvoille  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p,max} = 4,8$  mm.

Pöytälevyn paksuus: 3,5 mm

Nirkon säde: 0,5 mm

**Tekninen kuvaus**

tyyppi	UNI
Nirkon säde	0,5 mm
ISO-koodi-kääntöterä	APMT 100305 TR
Laji	HB735
Lastuava aine	KM
Pöytälevyn paksuus	3,5 mm

Tuotetyyppi

Kääntöterä jysintään

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	330 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	255 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	205 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	175 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	155 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	50 m/min	S
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		