

**Garant****Viistejyrsin 45°, Kierteellinen, Ø D: 33,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	216102 33,5
GTIN	4045197469953
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Sopiva kääntöterä	SD.. 090308
Ø D <sub>2</sub>	28,7 mm
Terän Ø D <sub>c</sub>	33,5 mm
suurin viisteen Ø D <sub>max</sub>	45,8 mm
Ulkoneman pituus L <sub>1</sub>	24 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Kiinnityskierre M	M16
Pienin sisäänajo-Ø D <sub>min</sub>	46 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	40 mm
Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	17 mm
Terien lkm Z	5

varren malli	Kierteellinen
Viistekulma taakse	45 astetta
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Viistejyrsin

## Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja10 osaa	219804
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,8 Nm	211750 3,8
Kääntöteräruuvisarja10 osaa	219805