

Garant**SCLT 05T104, HB7735, Tyyppi: UNI**

Tilaustiedot

Tilausnumero	216475 UNI
GTIN	4045197482051
Tuoteluokka	21A

Kuvaus

SCLT 05T104 UNI Nirkon säde: 0,4 mm

Tekninen kuvaus

tyyppi	UNI
Nirkon säde	0,4 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SCLT 05T104
Laji	HB7735
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
--	----------	----------------	-----------

Alumiinimuovit	soveltuu	410 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	410 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	280 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	240 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	205 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	200 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	95 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	S
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		