

Garant**Erittäin tehokas viistejyrsin 45°, Lieriövarsi., Ø D: 12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	216460 12
GTIN	4045197482174
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Käyttö:**

Erytisesti pienten viistetöiden tehokkaaseen suorittamiseen. Viistämiseen eteen- ja taaksepäin suurilla nopeuksilla.

Viistäminen taaksepäin mahdollista alk. koosta 6.

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 0,6** käytetään terän nro **674252 koko 6IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Ulkoneman pituus L_1	24 mm
Varren Ø D_s h6	12 mm
suurin viisteen Ø D_{max}	18,5 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219828 (6IP; 0,6 Nm)
Sopiva kääntöterä	SC.. 05T104
Kokonaispituus L_{ges}	100 mm
Terien lkm Z	4
Ø D	12 mm
varren malli	Lieriövarsi.
Viistekulma taakse	45 astetta
Asetuskulma κ	45 astetta

Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Viistejyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 6IP	674252 6IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 0,6 Nm	211750 0,6
Kääntöteräruuvisarja10 osaa	219828