

**KOMET®-upotin 45°, weldonvarsi, DIN-uppokantaruuveille: M18****Tilastiedot**

Tilausnumero	216600 M18
GTIN	4047109013025
Tuoteluokka	24D

Kuvaus**Käyttö:**

Pyöröreikien ja kiilaurien **purseenpoistoon** ja trapetsihammasurien jysintään. DIN-standardin mukaisiin upotuksiin DIN-ruuveille M10 - M20.

Edellytyksenä ovat tukevat käyttöolosuhteet (ei voida käyttää porakoneissa).

Huomautus:

Sopivat kolmikulmaiset käanttöterät katso 216700; 216740; 216770.

Tekninen kuvaus

Käanttöterä nro 216700; nro 216740; nro 216770	26-660
Varren $\varnothing D_s$ h6	20 mm
Käanttöterä-ruuvisarja	239653 10IP (2,8 Nm)
suurin viisteen $\varnothing D_{max}$	34 mm
DIN-uppokantaruuveille	M18
Sopiva käanttöterä	TO.. 1403
Terien lkm Z	2
Käanttöterien lukumäärä	2
Lasku- $\varnothing D$	16 mm
Kokonaispituus L_{ges}	100 mm
varren malli	weldonvarsi

Sisäjähdytys	ei
Upotuskulma	90 astetta
Tuotetyyppi	Upottimet

Tarvikkeet

Torx Plus -kiinnitysruuvisarja10 osaa Käyttö 10IP	239653 10IP
---	-------------