



## Monikulma-magneetti, ferriitti



### Tilaustiedot

Tilausnumero	085964
GTIN	5012095018698
Tuoteluokka	08Q

### Kuvaus

**Malli:**

Kulmat **30°**-, **45°**-, **60°**-, **75°**- ja **90°**. Lämmönkestävyys 180 °C asti.

### Tekninen kuvaus

Porauksen Ø	5 mm
Suurin nimellispitovoima	100 N
Paksuus	12 mm
Paino	0,3 kg
Korkeus	65 mm
Lämmönkestävyys enintään	180 °C
Pituus	100,5 mm
Magneettisydämen materiaali	ferriitti
Tuotetyyppi	Monikulmamagneetti

