



## KOMET®-upotin 45°, weldonvarsi, DIN-uppokantaruuveille: M20



### Tilastiedot

Tilausnumero	216600 M20
GTIN	4047109013032
Tuoteluokka	24D

### Kuvaus

#### Käyttö:

Pyöröreikien ja kiilaurien **purseenpoistoon** ja trapetsihammasurien jysintään. DIN-standardin mukaisiin upotuksiin DIN-ruuveille M10 - M20.

Edellytyksenä ovat tukevat käyttöolosuhteet (ei voida käyttää porakoneissa).

#### Huomautus:

Sopivat kolmikulmaiset käanttöterät katso 216700; 216740; 216770.

### Tekninen kuvaus

Käanttöterä-ruuvisarja	239653 10IP (2,8 Nm)
Sopiva käanttöterä	TO.. 1403
Käanttöterä nro 216700; nro 216740; nro 216770	26-660
DIN-uppokantaruuveille	M20
Varren $\varnothing D_s$ h6	20 mm
suurin viisteen $\varnothing D_{max}$	37 mm
Terien lkm Z	2
Käanttöterien lukumäärä	2
Lasku- $\varnothing D$	19 mm
Kokonaispituus $L_{ges}$	100 mm
varren malli	weldonvarsi

Sisäjähdytys	ei
Upotuskulma	90 astetta
Tuotetyyppi	Upottimet

---

## Tarvikkeet

Torx Plus -kiinnitysruuvisarja10 osaa Käyttö 10IP	239653 10IP
---	-------------