

Yale

Viputalja, pyöröteräsketju, Kantavuus: 1,6t



Tilaustiedot

Tilausnumero	086015 1,6
GTIN	4025092076470
Tuoteluokka	08Y

Kuvaus

Malli:

Laitteissa **teräslevyrunko**, erittäin kevyt, sarjavalmisteinen **ketjuvapautus**, matala rakenne, **kääntävä**, laakeroitu, taottu koukku. Monitoimilaite PT

Käyttö:

Monipuolinen yleislaite myös vaativiin olosuhteisiin.

Huomautus:

Kuormanpainejarru-periaatteen mukaisesti kuorma luo itse aksiaalisen jarrupaineen, joka on siten suhteessa kuorman painoon. Kuorma pysyy paikoillaan kaikissa asennoissa. Kuorman laskemista varten jarru- ja kuormamomentin välistä eroa pitää muuttaa. Kaikissa Yale-yleislaitteissa on tämä ominaisuus.

Automaattisesti toimiva **ketjuvapautus** mahdollistaa kuormaamattoman ketjun **nopean kiinnittämisen**, kuorman vaikutuksesta **kuormanpainojarru** sulkeutuu automaattisesti ja kuorma pysyy paikoillaan.

Liukukytkin (lisävaruste) estää liian painavan kuorman kuormaamisen ja lisää näin nostolaitteen käyttöikä.

Tekninen kuvaus

Ketjujen lukumäärä	1
Kantavuus	1600 kg
vähimmäispituus hakojen välillä	337 mm
Nostovoima nimelliskuormituksella	31 daN
Ketjun vapautus	kyllä
Rungon raaka-aine	teräs
Kantavuus tonneissa	1,6 t
Normaali nostokorkeus	1,5 m
Paino	9,4 kg
Tuotetyyppi	Nostotalja/ketjunostin