



Turvapuhalluspistooli, kiinteä putki „StarTip“, Pitkä puhallinputki: 90mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	080251 90
GTIN	2050000970269
Tuoteluokka	08A

Kuvaus

Malli:

Käsittää kuusi erillistä ulostuloa, mikä vaikuttaa vaimentavasti; lisäksi puhalluspistooli täyttää OSHA-turvastandardit.

Puhalluspistoolit portaattomasti säädeltävällä ilmavirtauksella, kevyt, monipuoliset ripustusvaihtoehdot ja helppo käyttö.

Turvapuhalluspistooli (sarja 208), jossa ääntä vaimentava suutin (79 dB(A)).

Käyttö:

Tehon nostamiseen, taloudellisuuden parantamiseen ja teollisuuden paineilmalaitteiden turvallisuuden parantamiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää terästulpan nro 080290 koko 1/4.

Huomautus:

CEJN-sarja 320 vastaa eurooppalaista standardia 7.6 (nimellis-Ø 7,6 mm, Euro-Profil) ja on yhteensopiva kaikkien yleisimpien järjestelmien kanssa.

Tekninen kuvaus

Pitkä puhallinputki	90 mm
puhallusmelu	79 dB(A)
Läpivirtausarvo	190 l/min
Tuotetyyppi	Pistooli

Tarvikkeet

Suojalevy, kirkas, puhalluspistooliin Ulko-Ø 100 mm	080256 100
Magneettipidinsarja	080261
Nippa, ulkokierreSarjassa 5 osaa Liitännän ulkokierre 1/4 tuuma	080290 1/4