

Yale

Konealusta ja siirtopyörästä, tyyppi LFL pyörivät pyörät, Kantavuus: 1 t



Tilaustiedot

Tilausnumero	086008 1
GTIN	4025092163880
Tuoteluokka	08Y

Kuvaus

Malli:

Huoltovapaat konealustaosat keskiraskaiden kuormien siirtoon. Luistamattomalla kumipinnoitteella varustettuja kulutusta kestäviä nailonpyöriä voidaan käyttää yksitellen tai järjestelmäksi yhdistettyinä.

Malli, jossa on neljä kallistuvaa tai kääntyvää pyörää.

Tekninen kuvaus

Paino	14 kg
Pyörien määrä	4
Kantavuus	1 t
Pyörän Ø	75 mm
Leveys	340 mm
Pituus	430 mm
Valmistajamerkintä	LFL-1-4
Pyörän leveys	46 mm
Korkeus	120 mm
Tuotetyyppi	Raskaskonealusta

