



6-kulmainen hylsy, 3/8 tuumaa täyseristys, Avainkoko: 12mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 637687 12 |
| GTIN | 4067263080411 |
| Tuoteluokka | 62A |

Kuvaus

Malli:

Muovieristetty **1000 volttiin asti** standardin DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti.

Standardi:

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Huomautus:

Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa on enint. 1 000 voltin jännite. Turva-alueella saa käyttää yhdistettyinä vain **täysin eristettyjä** työkaluja (nrot 637681 – 637689).

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Pituus | 45 mm |
| Avainkoko | 12 mm |
| Ø poistopuolella | 23 mm |
| Vääntönelikulma | 3/8 tuuma |
| Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
| Irrotusprofiili | 6-kulmaiset hylsy |
| Pinta | muovieristys |
| AS-Drive-profiili | ei |
| Tuotetyyppi | Avainhylsy |

