



## 6-kulmainen hylsy, 3/8 tuumaa täyseristys, Avainkoko: 19mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 637687 19     |
| GTIN         | 4067263080480 |
| Tuoteluokka  | 62A           |

### Kuvaus

**Malli:**

Muovieristetty **1000 volttiin asti** standardin DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti.

**Standardi:**

**DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

**Huomautus:**

Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa on enint. 1 000 voltin jännite. Turva-alueella saa käyttää yhdistettyinä vain **täysin eristettyjä** työkaluja (nrot 637681 – 637689).

### Tekninen kuvaus

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Ø poistopuolella  | 31 mm                           |
| Avainkoko         | 19 mm                           |
| Pituus            | 47 mm                           |
| Vääntönelikulma   | 3/8 tuuma                       |
| Standardi         | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
| Irrotusprofiili   | 6-kulmaiset hylsyt              |
| Pinta             | muovieristys                    |
| AS-Drive-profiili | ei                              |
| Tuotetyyppi       | Avainhylsy                      |

